



EXT-SML

FOAMFLEX SPONGES

Manuale d'uso

User manual



Scheda prodotto online • Product
page online
Rev. 1 – 25/09/2026

• **INDICE LINGUA** *Language index*

IT **Italiano** **pag. 3**

GB **English** **pag. 11**

01 IL PRODOTTO

Le spugne FoamFlex oleoassorbenti sono pronte all'uso e ideali per il trattamento rapido di piccoli sversamenti di oli e derivati, sia in ambienti domestici che professionali. Assorbono selettivamente oli e grassi, senza trattenere acqua, e mantengono l'olio assorbito anche dopo l'assorbimento. Riutilizzabili fino a 200 volte.

DESCRIZIONE

Elemento idrofobo – oleoassorbente

DIMENSIONI

24 × 33 × 1 cm (L × P × H)

DENOMINAZIONE TECNICA

FOAMFLEX SPONGES

COMPOSIZIONE

Tessuto in PP Spunbond • Schiuma
FOAMFLEX200 – poliuretano espanso flessibile a
celle aperte

Cosa c'è nella confezione



Spugna FoamFlex (taglia a scelta)



Disponibile in 5 taglie (vedi tabella dati tecnici)

! AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere prima di utilizzare il prodotto. I prodotti oleoassorbenti non sono pericolosi in sé, ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti.



Vietato fumare e uso di fiamme libere

Conservare lontano da fiamme, scintille e fonti di calore. Non fumare durante l'utilizzo. Se incendiato, il prodotto tende a decomporsi in componenti gassosi: non respirarne gas, vapori, fumi o aerosol.



Indossare i DPI durante l'utilizzo

I prodotti oleoassorbenti non sono pericolosi in sé ma assumono le caratteristiche dei liquidi assorbiti. Indossare sempre occhiali, mascherina e guanti protettivi adeguati alla situazione specifica.



Usare solo in luoghi ben aerati

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. A prodotto intriso evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.



Non disperdere nell'ambiente

Non gettare i residui nelle condotte fognarie. Strizzare e smaltire in un punto di raccolta rifiuti autorizzato. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire.

02 FAI / NON FARE



Fai così

- ✓ Posiziona la spugna sull'area contaminata e lascia agire per capillarità
- ✓ In acqua, lasciala galleggiare e dirigila verso l'olio da assorbire
- ✓ Su superfici asciutte, usala per tamponare, strofinare o comprimere l'area
- ✓ Una volta satura, strizzala (idealmente con FF-WRING) per riutilizzarla
- ✓ Taglia con le forbici se serve una forma più piccola o un punto difficile da raggiungere
- ✓ Conserva al coperto, lontano da luce solare diretta



Non fare

- ✗ Non ingerire; conservare fuori dalla portata dei bambini
- ✗ Non fumare né avvicinare fiamme libere durante l'uso
- ✗ Non lasciarla in acqua per periodi troppo prolungati
- ✗ Non metterla a contatto con DMF, NEP, DMSO o altri solventi aggressivi
- ✗ Non gettare i residui nelle condotte fognarie
- ✗ Non forzarne l'immersione sott'acqua

03 ISTRUZIONI D'USO

1



Scegli la taglia

Scegli la spugna FoamFlex più adatta all'intervento tra le taglie disponibili (vedi tabella taglie).

2



Posiziona sull'area contaminata

In acqua lasciala galleggiare, su superfici solide tamponala o strofinala sul punto di sversamento.

3




Lascia assorbire

Il prodotto assorbe per capillarità gli oli presenti, senza trattenere acqua.

03 ISTRUZIONI D'USO


4



Recupera e strizza

A saturazione, recupera la spugna e strizzala (idealmente con FF-WRING) per farne uscire i liquidi assorbiti.

5



Riutilizza

Dopo la strizzatura la spugna è pronta per un nuovo ciclo d'uso, fino a circa 200 cicli.

6



Smaltisci a fine vita


Al termine dei cicli utili, smaltisci la spugna esausta in un punto di raccolta rifiuti autorizzato (vedi Smaltimento).

04 RIUSO E FINE VITA



Strizza

FF-WRING o manuale (meno uniforme)



Riusa

Fino a ~200 cicli



Smaltisci

A fine vita, punto autorizzato



Smaltimento

Il recupero avviene mediante strizzatura, che consente la fuoriuscita dei liquidi assorbiti e il riutilizzo della spugna. Al termine dei cicli di utilizzo, il materiale esausto contaminato da oli/idrocarburi è generalmente classificabile come rifiuto pericoloso; la classificazione definitiva e lo smaltimento sono a cura e responsabilità del detentore del rifiuto.

CONSERVAZIONE

Conservare in ambienti coperti, non esposti a luce solare diretta. Non usare liquidi aggressivi (acidi, ossidanti caustici o reagenti) né metterla a contatto con DMF-NEP-DMSO. Non richiede particolari cautele durante trasporto e immagazzinamento.

05 DATI TECNICI

PARAMETRO	U.M.	VALORE / VALUE	NORMA / METODO
Larghezza	cm	33	—
Lunghezza	cm	24	—
Spessore	cm	1	—
Peso spugna	kg	0,04	—
Capacità di assorbimento (materiale FoamFlex)	g/g	34	ASTM F726
Taglia EXT0524 (16×24 h0,5)	—	L 16 × P 24 × H 0,5cm • 0,01kg • 34 g/g	TEST 1
Taglia EXT0548 (33×48 h0,5)	—	L 33 × P 48 × H 0,5cm • 0,05kg • 34 g/g	TEST 1
Taglia EXT1033 (33×24 h1)	—	L 24 × P 33 × H 1cm • 0,04kg • 34 g/g	TEST 1
Taglia EXT1048 (33×48 h1)	—	L 33 × P 48 × H 1cm • 0,07kg • 34 g/g	TEST 1
Taglia SML2024 (24×9 h2)	—	L 9 × P 24 × H 2cm • 0,02kg • 34 g/g	TEST 1
Tolleranza peso/dimensioni	%	± 10	—

I prodotti della linea FoamFlex200 sono certificati idonei e inseriti nell'Elenco Ufficiale dei Prodotti assorbenti del Ministero dell'Ambiente, Decreto G.U. n° 114 del 19 maggio 2009. Valori indicativi, non vincolanti.

Informazioni fornite senza garanzia esplicita o implicita, secondo le migliori conoscenze disponibili del produttore, riferite unicamente al materiale qui descritto.

06 AVVERTENZE E LIMITAZIONI D'USO

- 1 Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto descritto in questo documento.
- 2 Non idoneo al contatto con alimenti, acqua potabile o mangimi per animali; non è un dispositivo medico né un prodotto cosmetico.
- 3 Non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) e non lo sostituisce: indossare guanti e protezione degli occhi come indicato nelle avvertenze di sicurezza.
- 4 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- 5 Non utilizzare con sostanze chimiche incompatibili (vedi Scheda Materiale: DMF, NEP, DMSO, acidi forti, agenti ossidanti) né vicino a fonti di innesco o fiamme libere quando il prodotto è imbevuto di liquidi infiammabili.
- 6 Il prodotto, destinato alla raccolta di sostanze chimiche, una volta esausto risulta contaminato dalle sostanze assorbite e va smaltito, secondo la normativa europea, come materiale assorbente contaminato con codice EER 15 02 02*. Lo smaltimento e la verifica del codice EER sono a cura e responsabilità del detentore.
- 7 I valori tecnici riportati sono valori tipici/indicativi di laboratorio, entro le tolleranze indicate – non costituiscono una specifica garantita.
- 8 È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del prodotto alla propria applicazione specifica e rispettare la normativa locale applicabile.
- 9 T1 Solutions declina ogni responsabilità per uso improprio, uso non conforme alle presenti istruzioni, modifiche al prodotto o danni derivanti da uno stoccaggio non corretto.
- 10 Le informazioni possono cambiare senza preavviso: verificare sempre l'ultima revisione tramite il QR code presente sul documento.

01 THE PRODUCT

FoamFlex oil-absorbing sponges are ready to use and ideal for the quick treatment of small oil and derivative spills, both in domestic and professional environments. They selectively absorb oils and greases, without retaining water, and keep the absorbed oil in place. Reusable up to 200 times.

DESCRIPTION

Hydrophobic – oil-absorbing element

DIMENSIONS

24 × 33 × 1 cm (L × W × H)

TECHNICAL DENOMINATION

FOAMFLEX SPONGES

COMPOSITION

Spunbond PP fabric • Foam FOAMFLEX200 – flexible open-cell polyurethane foam

What's in the box



FoamFlex sponge (size of choice)



Available in 5 sizes (see technical data table)

SAFETY WARNINGS

Read before using the product. Oil-absorbing products are not dangerous in themselves, but take on the characteristics of the absorbed liquids.



No smoking, no open flames

Store away from flames, sparks and heat sources. Do not smoke during use. If ignited, the product tends to decompose into gaseous components: do not breathe gases, vapours, fumes or aerosols.



Wear PPE during use

Oil-absorbing products are not dangerous in themselves but take on the characteristics of the absorbed liquids. Always wear glasses, mask and protective gloves adapted to the specific situation.



Use only in well-ventilated places

Avoid the build-up of electrostatic charges. Avoid contact of the soaked product with skin and eyes.



Do not release into the environment

Do not discharge residues into sewage pipes. Squeeze and dispose of at an authorised waste collection point. Keep out of the reach of children. Do not ingest.

02 DO / DON'T



Do this

- ✓ Place the sponge on the contaminated area and let it act by capillarity
- ✓ In water, let it float and direct it toward the oil to be absorbed
- ✓ On dry surfaces, use it to blot, rub or press the affected area
- ✓ Once saturated, wring it out (ideally with FF-WRING) to reuse it
- ✓ Cut with scissors if you need a smaller shape or a hard-to-reach spot
- ✓ Store under cover, away from direct sunlight



Don't do this

- ✗ Do not ingest; keep out of the reach of children
- ✗ Do not smoke or bring open flames near during use
- ✗ Do not leave it in water for too long a period
- ✗ Do not let it come into contact with DMF, NEP, DMSO or other aggressive solvents
- ✗ Do not discharge residues into sewage pipes
- ✗ Do not force it underwater

03 USAGE INSTRUCTIONS

1



Choose the size

Choose the FoamFlex sponge best suited to the job among the available sizes (see size table).

2



Place on the contaminated area

In water let it float; on solid surfaces, blot or rub it on the spill point.

3




Let it absorb

The product absorbs the oils present by capillarity, without retaining water.

03 USAGE INSTRUCTIONS


4



Recover and wring

Once saturated, recover the sponge and wring it (ideally with FF-WRING) to release the absorbed liquids.

5



Reuse

After wringing, the sponge is ready for a new use cycle, for up to about 200 cycles.

6



Dispose at end of life


At the end of its useful cycles, dispose of the spent sponge at an authorised waste collection point (see Disposal).

04 REUSE & END OF LIFE



Wring

FF-WRING or manual (less even)



Reuse

Up to ~200 cycles



Dispose

At end of life, authorised point



Disposal

Recovery takes place through wringing, which releases the absorbed liquids and allows the sponge to be reused. At the end of its use cycles, the spent material contaminated by oils/hydrocarbons is generally classifiable as hazardous waste; final classification and disposal are the responsibility of the waste holder.

STORAGE

Store in covered environments, not exposed to direct sunlight. Do not use aggressive liquids (acids, caustic oxidants or reagents) or let it contact DMF-NEP-DMSO. No special care is required during transport and storage.

05 TECHNICAL DATA

PARAMETER	U.M.	VALORE / VALUE	STANDARD / METHOD
Width	cm	33	—
Length	cm	24	—
Thickness	cm	1	—
Sponge weight	kg	0,04	—
Absorption capacity (FoamFlex material)	g/g	34	ASTM F726
Size EXT0524 (16×24 h0.5)	—	L 16 × P 24 × H 0,5cm • 0,01kg • 34 g/g	TEST 1
Size EXT0548 (33×48 h0.5)	—	L 33 × P 48 × H 0,5cm • 0,05kg • 34 g/g	TEST 1
Size EXT1033 (33×24 h1)	—	L 24 × P 33 × H 1cm • 0,04kg • 34 g/g	TEST 1
Size EXT1048 (33×48 h1)	—	L 33 × P 48 × H 1cm • 0,07kg • 34 g/g	TEST 1
Size SML2024 (24×9 h2)	—	L 9 × P 24 × H 2cm • 0,02kg • 34 g/g	TEST 1
Weight/dimensions tolerance	%	± 10	—

FoamFlex200 line products are certified as suitable and included in the Official List of Absorbent Products of the Italian Ministry of the Environment, Decree G.U. No. 114 of 19 May 2009. Values are indicative, not binding.

Information provided without express or implied warranty, according to the manufacturer's best available knowledge, referring only to the material described here.

06 WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

- 1 Use the product only for the intended purpose described in this document.
- 2 Not suitable for contact with food, drinking water or animal feed; it is not a medical device or a cosmetic product.
- 3 It is not personal protective equipment (PPE) and does not replace it: wear gloves and eye protection as indicated in the safety warnings.
- 4 Keep out of reach of children.
- 5 Do not use with incompatible chemicals (see Material Information Sheet: DMF, NEP, DMSO, strong acids, oxidising agents) or near ignition sources or open flames when the product is soaked with flammable liquids.
- 6 The product, intended for collecting chemical substances, once spent is contaminated by the substances it has absorbed and must be disposed of, in accordance with European regulations, as contaminated absorbent material under EWC code 15 02 02*. Disposal and verification of the EWC code are the responsibility of the holder.
- 7 The technical values shown are typical/indicative laboratory values, within the stated tolerances – they are not a guaranteed specification.
- 8 It is the user's responsibility to verify the product's suitability for their specific application and to comply with applicable local regulations.
- 9 T1 Solutions declines any liability for improper use, use not in accordance with these instructions, product modifications, or damage resulting from incorrect storage.
- 10 Information may change without notice: always check the latest revision via the QR code on the document.

Test1 S.r.l. Società Benefit

P.IVA 03597320989 • Via Corsica, 143 – 25125 Brescia

info@test1srl.com • +39 030 3099371 • test1solutions.com

Responsabile immissione mercato: Dott. Giorgio De Vitalis – Direttore Tecnico

Person responsible for placing on the market: Dott. Giorgio De Vitalis – Direttore Tecnico

Rev. 1 – 25/09/2026

Documento informativo – non sostituisce una Scheda Dati di Sicurezza ai sensi del Regolamento REACH.

Uso secondo le presenti istruzioni, a cura e responsabilità dell'utilizzatore. Non è un DPI. Non per uso alimentare. T1 Solutions declina responsabilità per uso improprio – vedi Avvertenze e limitazioni d'uso.

Use according to these instructions, under the user's responsibility. Not PPE. Not for food use. T1 Solutions declines liability for improper use – see Warnings and limitations of use.

Sistema di gestione certificato ISO 9001 • ISO 14001 • Certified management system ISO 9001 • ISO 14001



Scheda prodotto sempre
aggiornata online • Product page
always up to date online